

品番 : EA743AK

品名 : マルチ環境計測器



販売価格	59,200円(税抜)／65,120円(税込)		
カタログ価格	59,200円(税抜)／65,120円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/15 12:43現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0801ページ		



仕様

メーカー	テストー(testo)	型番	05604351
測定範囲	温度 NTC: -50～+150°C K熱電対: -200～+1370°C T熱電対: -200～+400°C ※旧EA743AM-1を使用する事により、風速も測定可能	精度±1 digit	プローブにより異なる
電源	単3電池×3本(付属)	サイズ	74×46×220mm
重量	450g	保護等級	IP54
電池寿命	約160時間	動作温度	-20～+50°C
保管温度	-30～+70°C	材質	ABS/TPE/金属
計測間隔	2回/秒		

定時印刷機能付

ストラップ付

「ダクト」または「標準(環境測定)」を選択するだけで、測定プログラムを簡単に切換えることができます。

接続プローブを自動認識し、関連パラメータのみ表示します。

計測結果は、大型のバックライト付きディスプレイに表示されます。測定値の他、最小値、最大値、平均値も表示されます。

オプションの熱線式やベーン式風速プローブを接続して、エアコンや換気ダクト内の風速および風量を測定

オプションのIAQプローブにより、CO2、気体湿度、気体温度、絶対圧の室内空気品質を測定

組み合わせて使用できる商品は下記の関連商品を参照ください。

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

※プローブは付属しておりません。

※測定範囲、精度は当商品の持つ性能の最大値を示しております。

プローブの性能が優先されますので、ご了承下さい。

代替品

	<p>品番 EA743AK-1 コメント 変更点:メモリー無→メモリー付</p>
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.