

品番：EA743AK

品名：マルチ環境計測器



販売価格	59,200円(税抜) / 65,120円(税込)		
カタログ価格	59,200円(税抜) / 65,120円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/18 21:44現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0801ページ		



#### 仕様

メーカー	テストー (testo)	型番	05604351
測定範囲	温度 NTC: -50~+150℃ K熱電対: -200~+1370℃ T熱電対: -200~+400℃ ※旧EA743AM-1を使用する事により、風速も測定可能	精度±1 digit	プローブにより異なる
電源	単3電池×3本(付属)	サイズ	74×46×220mm
重量	450g	保護等級	IP54
電池寿命	約160時間	動作温度	-20~+50℃
保管温度	-30~+70℃	材質	ABS/TPE/金属
計測間隔	2回/秒		
定時印刷機能付			
ストラップ付			
「ダクト」または「標準(環境測定)」を選択するだけで、測定プログラムを簡単に切替えることができます。			
接続プローブを自動認識し、関連パラメータのみ表示します。			
計測結果は、大型のバックライト付きディスプレイに表示されます。測定値の他、最小値、最大値、平均値も表示されます。			

オプションの熱線式やベーン式風速プローブを接続して、エアコンや換気ダクト内の風速および風量を測定

オプションのIAQプローブにより、CO2、気体湿度、気体温度、絶対圧の室内空気品質を測定

組み合わせて使用できる商品は下記の関連商品を参照ください。

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

※プローブは付属していません。

※測定範囲、精度は当商品の持つ性能の最大値を示しております。  
プローブの性能が優先されますので、ご了承下さい。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.