

品番 : EA743AK-110

品名 : マルチ環境計測器セット



販売価格	144,900円(税抜)／159,390円(税込)		
カタログ価格	144,900円(税抜)／159,390円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/15 15:28現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ			



仕様

メーカー	テストー(testo)	型番	0563 4405 (testo 440)
仕様	本体+IAQプローブ	測定範囲	温度:0～50°C 湿度:5～95%rH 絶対圧:+700～+1100hPa 気体CO2:0～10000ppm
精度	温度:±0.5°C 湿度:±3%rH(10～35%rH) ±2%rH(35～65%rH) ±3%rH(65～90%rH) ±5%rH(その他の範囲) ±0.06%rH/K(0～+50°C) 長期安定性: ±1 Hysteresis: ±1.0 %rH 絶対圧:±3.0hPa 気体CO2:±(50ppm+測定値の3%) (0～5000ppm) ±(100ppm+測定値の5%) (5001～10000 ppm)	分解能	温度:0.1°C 湿度:t1/±0%RH 絶対圧:0.1hPa 気体CO2:1ppm
電源	本体:単3電池(1.5V)×3本(付属)、 プローブ:単3電池×4本(付属)	サイズ	本体:65(W)×32(D)×154(H)mm プローブ:50(W)×40(D)×295(H) mm プローブシャフト長:130mm プローブヘッド:φ 30mm
重量	計測器:250g、プローブ:195g	電波範囲	20m

データ転送	Bluetooth	付属品	USBケーブル、Bluetooth無線IAQプローブ(CO2プローブヘッド、Bluetoothハンドル)、ソフトケース、出荷検査書
材質	プラスティック	色	黒/オレンジ
内蔵メモリ	225,000データ	電池寿命	計測器:約12時間 プローブ:約21.5時間
使用温度	計測器:−20～+50°C プローブ:−5～+50°C	保管温度	計測器:−20～+50°C プローブ:−20～+60°C

Bluetoothプローブによる無線測定

すべての環境関連パラメータに対応する測定器

絶対圧補正、湿球温度、露点、絶対湿度を正確に演算表示

EA743AK-111(別売)を使用すると一酸化炭素の検出が可能。

EA743AK-112(別売)はBluetoothの使用が許可されていない環境、または電界強度が弱い環境において、有線ハンドルをご使用ください。

室内空気品質の評価用のセットです。湿度・温度・CO2・気圧を同時に測定します。

計測器とIAQプローブは付属のケースに入れてそのまま測定現場へ持ち運べます。

幅広いプローブのポートフォリオを使用して拡張可能

測定レポートをCSVファイルとしてUSBからエクスポート可能

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.