

品番：EA743CB-3A

品名：アネモメーター(一般風速・微風速用)



販売価格	82,500円(税抜) / 90,750円(税込)		
カタログ価格	82,500円(税抜) / 90,750円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/19 06:40現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0798ページ		



#### 仕様

風速	●測定範囲: 0.05~1.99m/s、2.0~20.0m/s (2レンジ自動切替) ●測定精度(23℃±5℃): ±(5%+0.1m/s) ●風温補償範囲: +5~80℃ ●応答速度: 2~30sec可変 / 90% (但し、風速1m/s以上)	電源	アルカリ単3乾電池×4本(付属)またはACアダプター(別売)
電源寿命	約8時間	サイズ	80(W)×27(D)×165(H)mm
センサ	φ8×150mm(ケーブル1.5m)	重量	280g
用途	クリーンルームやハウス園芸などの空調管理に。	被測定流体	正常な空気 (空気以外の場合は、補正が必要です。)
アナログ出力	風速: 0~2V=0~20m/s	表示分解能	風速: LS/0.01m/s, HS/0.1m/s
本体使用環境	+5~+40℃	表示	デジタルLCD表示
付属品	・センサープローブ ・センサ保護キャップ ・乾電池4本 ・ソフトケース ・試験成績書		

JIS規格T8202適合品

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.