

品番：EA743CB-3A

品名：アネモメーター(一般風速・微風速用)



販売価格	82,500円(税抜) / 90,750円(税込)		
カタログ価格	82,500円(税抜) / 90,750円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/24 09:25現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0798ページ		



仕様

〈セット内容〉	・本体×1個 ・センサープローブ×1個 ・センサ保護キャップ×1個 ・収納ソフトケース×1個	被測定流体	正常な空気 (空気以外の場合は、補正が必要です。)
測定範囲	0.05~1.99m/s 2.0~20.0m/s (2レンジ自動切替)	測定精度	±(5%+0.1m/s) ※23°C±5°C環境
応答速度	2~30sec可変 / 90% ※風速1m/s以上	風温補償範囲	+5~80°C
アナログ出力	風速:0~2V=0~20m/s	表示分解能	風速:LS/0.01m/s, HS/0.1m/s
本体使用環境	+5~+40°C	表示	デジタルLCD表示
電源	アルカリ単3乾電池×4本(付属) またはACアダプター(別売)	電源寿命	約8時間
サイズ	80(W)×27(D)×165(H)mm	重量	280g(乾電池除く)
センサープローブ	φ8×150mm(ケーブル1.5m)		

ハンディタイプの風速計

シンプルな機能、簡単操作

アナログ出力対応

単3乾電池×4本駆動。現場で急に必要になっても安心です。

正・トレサビリティ対応

JIS規格T8202適合品

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.