




品番：EA743CN

品名：アネモメーター



販売価格	151,400円(税抜) / 166,540円(税込)		
カタログ価格	151,400円(税抜) / 166,540円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/24 11:17現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0798ページ		




### 仕様

仕様	本体+センサー×2本	セット内容	・本体×1個 ・風速、温度センサー(EA743CS-1)×1本 ・静圧、差圧センサー(EA743CS-3)×1本 ・本体用ソフトケース×1個
風速	0.05~9.99、 10~40m/s(±3%+0.05m/s)	温度	0~80°C(±0.5°C)
静圧	0~±1.999kPa(±2.5%/f.s.)	電源	ニッケル水素充電式バッテリーとACアダプター(交直両用)
サイズ	80(W)×42(D)×150(H)mm	プローブ	先端: φ10mm、 伸縮範囲: 200~1,100mm
重量	450g	使用温度環境	+5~+40°C
連続使用時間	約4時間	充電時間	約2.5時間
表示	デジタルLCD表示	用途	●ビル空調施設管理 ●クリーンルームやハウス園芸等の空調管理 ●工場快適省エネ管理 ●室内環境測定
応答速度	風速: 2秒/90% 温度: 20秒/90% 静圧: 1秒/90%	ケーブル長	1.5m(最大)

付属品	ACアダプター、カールコード、ソフトケース、取扱説明書、検査成績書		
ケーブル巻取り機構内蔵伸縮センサープローブ			
JIS規格T8202適合品			
先端180°可変センサ。 測定部分の角度に合わせて、吸込みも吐出しも正しく測定できます。			
高所測定も即対応			
互換性を持つセンサープローブでメンテナンス良好			
独立した静圧センサーで、差圧測定も可能			

### 代替品

	<p><b>品番</b> EA743CP-2</p> <p><b>コメント</b> 静圧・差圧センサー別売</p>
--	---

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.