



品番：EA743CN

品名：アネモメーター



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 151,400円(税抜) / 166,540円(税込) | | |
| カタログ価格 | 151,400円(税抜) / 166,540円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/04/11 10:07現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0798ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|---|--------|---|
| 仕様 | 本体+センサー×2本 | セット内容 | ・本体×1個 ・風速、温度センサー(EA743CS-1)×1本 ・静圧、差圧センサー(EA743CS-3)×1本 ・本体用ソフトケース×1個 |
| 風速 | 0.05~9.99、 10~40m/s(±3%+0.05m/s) | 温度 | 0~80°C(±0.5°C) |
| 静圧 | 0~±1.999kPa(±2.5%/f.s.) | 電源 | ニッケル水素充電式バッテリーとACアダプター(交直両用) |
| サイズ | 80(W)×42(D)×150(H)mm | プローブ | 先端: φ10mm、 伸縮範囲: 200~1,100mm |
| 重量 | 450g | 使用温度環境 | +5~+40°C |
| 連続使用時間 | 約4時間 | 充電時間 | 約2.5時間 |
| 表示 | デジタルLCD表示 | 用途 | ●ビル空調施設管理 ●クリーンルームやハウス園芸等の空調管理 ●工場快適省エネ管理 ●室内環境測定 |
| 応答速度 | 風速: 2秒/90% 温度: 20秒/90% 静圧: 1秒/90% | ケーブル長 | 1.5m(最大) |

| | | | |
|---|-----------------------------------|--|--|
| 付属品 | ACアダプター、カールコード、ソフトケース、取扱説明書、検査成績書 | | |
| ケーブル巻取り機構内蔵伸縮センサープローブ | | | |
| JIS規格T8202適合品 | | | |
| 先端180°可変センサ。 測定部分の角度に合わせて、吸込みも吐出しも正しく測定できます。 | | | |
| 高所測定も即対応 | | | |
| 互換性を持つセンサープローブでメンテナンス良好 | | | |
| 独立した静圧センサーで、差圧測定も可能 | | | |

代替品

| | |
|--|---|
|  | <p>品番 EA743CP-2</p> <p>コメント 静圧・差圧センサー別売</p> |
|--|---|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.