

品番：EA743DB

品名：アネモメーター



販売価格	51,400円(税抜) / 56,540円(税込)		
カタログ価格	51,400円(税抜) / 56,540円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/07/18 06:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0811ページ		



カタログ訂正

24/11/22 測定範囲項目に誤りがございました。正しくはWEB仕様をご確認ください。(No.55/56 9013)

#### 仕様

測定範囲	風速: 0.2~20m/s、 0.7~75km/h、 40~3940ft/min、 0.5~44.7mile/h、 0.4~38.8knots、 精度:±(5%+0.1digit)  温度: 0~+50°C(32~122°F) 精度:±0.8°C(±1.5°F)	電源	単4電池×6本(付属)
サイズ	78×38×185(H)mm	重量	335g
プローブ長	伸縮長:280~940mm センサ部直径:13mm 最大外径:φ12×250mm	表示	デジタルLCD表示
使用温度環境	5~40°C	用途	・ビル空調施設管理 ・労働安全・衛生法に基づく局所排気系の風速測定義務 ・クリーンルームやハウス園芸等の空調管理 ・工場快適省エネ管理 ・シックハウス対策換気測定

ケースサイズ	275×200×65mm	センサーコード長	1.8m
電池寿命	8時間		
ハードケース付			
メモリー・リコール機能、ホールド機能付			
ハンディタイプで風速・温度同時表示、多彩な単位表示、プローブ伸縮可能			
最大・最小値機能付きです。			
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.