

品番：EA743FA

品名：マルチ環境計測器



販売価格	41,900円(税抜) / 46,090円(税込)		
カタログ価格	41,900円(税抜) / 46,090円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/21 08:50現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0801ページ		



仕様

メーカー	FUSO	型番	LM-8102
測定項目	騒音、風速、照度、温度、湿度	測定単位	騒音: dB 風速: m/s, km/h, mile/h, knot 照度: Lux, Ft-cd 温度: °C 湿度: %RH
騒音測定範囲	35~130dB	風速測定範囲	0.4~30m/s 1.4~108.0km/h 0.9~67.0mile/h 0.8~58.3knot
照度測定単位	0~2200/1800~20000Lux 0~204.0/170~1860Ft-cd	温度測定範囲	0~50°C
湿度測定範囲	10~95%RH	分解能	騒音: 0.1dB 風速: 0.1m/s・km/h・mile/h・knot 照度: 1/10Lux・0.1/1Ft-cd 温度: 0.1°C 湿度: 0.1%RH
精度	騒音: ±1.4dB(94dB, 1kHz) 風速: ±3%FS(20m/s以下)、±4%FS(20.1m/s以上) 照度: ±5%rdg±8dgt 温度: ±1.2°C 湿度: ±4%RH: 70%RH未満、±(4%rdg+1.2%RH): 70%RH以上	機能	K熱電対温度測定(センサー別売)、データホールド、最大・最小値表示、オートパワーオフ、データ通信(ソフト・ケーブル別売)

電源	単4電池×6本(付属)	サイズ	70(W)×34(D)×248(H)mm
重量	335g(電池含む)	ディスプレイ	4桁液晶ディスプレイ
使用環境	0～50℃、0～80%RH	付属品	防風スクリーン、キャリングケース
RS-232C出力端子付			
K熱電対温度測定(センサー別売)は、EA701BA-61～72からお選びください。			
1台で温度、湿度、照度、風速、騒音の5つの測定が可能			
RS-232C通信機能搭載(ソフト、通信ケーブル別売)			
データホールド機能搭載(Max.Min)			
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.