

品番：EA743SK

品名：アネモメーター



販売価格	33,000円(税抜) / 36,300円(税込)		
カタログ価格	33,000円(税抜) / 36,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/24 01:25現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	カスタム(CUSTOM)	型番	AHLT-100
風速測定範囲	0.4~30m/s(分解能:0.1)、1.4~108km/h(分解能:0.1)	温湿度	0~50°C(分解能:0.1°C)、 10~95%(分解能:0.1%RH)
温度計	K熱電対-100°C~1,300°C	照度計	0~20,000Lux(分解能1)
電源	9V形乾電池 × 1個	電池寿命	約30時間(アルカリ乾電池使用時)
サイズ	60×33×156(H)mm	重量	約160g(電池含む)

K熱電対プローブはEA701BA-61~66A(別売)からお選びください。

風速、温湿度、K熱電対温度計(別売センサーが必要)、照度計の4機能

代替品

	<p>品番 EA743DB</p> <p>コメント 仕様ご確認下さい。</p>
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

