

# 品番：EA750FC-1

品名：φ5.5x2.0m ハンディーケーブルスコープ



販売価格	6,210円(税抜)／6,831円(税込)		
カタログ価格	6,210円(税抜)／6,831円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/02/21 08:53現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0347ページ		



## 仕様

メーカー	ミヨシ	型番	UC-02
カメラヘッド径	φ5.5mm(カメラ先端)	ケーブル長	約2m
解像度	640×480(VGA)	光源	白色LED球6灯(無段階調光ダイアル付)
電源	USB 5V	重量	59g
防塵・防水性	IP67相当	インターフェース	USB2.0準拠
映像素子	CMOS30万画素	画角	約60°
フォーカス距離	約3~10cm	明るさ/露出制御	オート
色	黒	付属品	<ul style="list-style-type: none"><li>USB Type-Cホストケーブル</li><li>microUSBホストケーブル(スマートフォン、タブレット接続用)</li><li>マグネットアタッチメント</li><li>取扱説明書兼保証書</li></ul>

先端直径わずか5.5mmと極細の、USBポートに接続して使用するカメラです。

フレキシブルに動かすことが可能なケーブルタイプで、手の届かない隙間の確認に最適です。

カメラ部分はIP67相当の防水・防塵に対応しており、車の整備・排水口の確認・空調の確認など、幅広いシーンで活用いただけます。

先端部分に調光可能なLEDライトを搭載し、肉眼では見えづらい暗い部分も明るく照らして写すことが可能です。

金属物をキャッチ可能なマグネットアタッチメントを付属。小回りの利く先端部分にアタッチメントを取り付けることにより、カメラで対象物の場所を確認しながらご使用いただけます。

付属のホストケーブルを併用することにより、パソコンだけでなく、ホスト機能に対応したスマートフォンやタブレットにも接続できます。  
ホストケーブルはUSB Type-C、USB microBの2種類のポートに対応。

※パソコン/スマートフォン/タブレットが外部のカメラに対応している必要があります。

#### 【注意事項】

- ・本製品をご使用になるには、別途キャプチャ用アプリケーションが必要になります。(本製品にキャプチャ用アプリケーションは同梱されておりません。)
- ・本製品は内視鏡ではありません。人体には使用しないでください。
- ・本製品をスマートフォン/タブレットPCで使用する場合は、使用する端末がホスト機能に対応しているかご確認ください。ホスト機能に対応していない機器ではご使用いただけません。
- ・MacOS、iOS端末には対応しておりません。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.