品番: EA750FC-2

品名: ϕ 5.5x0.5m ハンディーケーブルスコープ



販売価格	10,100円 (税抜)/ 11,110円(税込)				
カタログ価 格	10,100円(税抜)/11,110円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/19 02:28現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	0351ページ				



















仕様

メーカー	ミヨシ	型番	UC-03
カメラヘッド径	φ 5.5mm(カメラ先端)	ケーブル長	カメラケーブル長:約0.8m USBケーブル長:約0.5m
解像度	640×480 30fps(VGA)	光源	白色LED球6灯(無段階調光ダイアル 付)
SDカード	×	側視	×
電源	USB	重量	約131g
防塵·防水性	IP67相当	インターフェース	USB2.0準拠
映像素子	CMOS30万画素	画角	約60°
フォーカス距離	約3~8cm	明るさ/露出制御	オート
付属品	USB type-Cホストケーブル(スマートフォン、タブレット接続用)、マグネットアタッチメント、取扱説明書兼保証書	注意事項	製品をご使用になるには、別途キャプチャ用アプリケーションが必要になります。 (本製品にキャプチャ用アプリケーションは同梱されておりません。 Windows10では、OS標準の「カメラ」でのキャプチャが可能です) ・本製品は内視鏡ではありません。人体には使用しないでください。 ・本製品をスマートフォン/タブレットPCで使用する場合は、使用する端末がホ

スト機能に対応しているかご確認ください。

ホスト機能に対応していない機器ではご使用いただけません。

·MacOS、iOS端末には対応しておりません。

隙間にも入りやすいケーブルタイプのUSB接続カメラ

針金のように硬く形状が固定できるグースネックタイプ

先端直径わずか5.5mmと極細の、USBカメラです。

フレキシブルに動かすことが可能なケーブルタイプで、手や目の届かない隙間の確認に最適です。

車の整備・排水口の確認・空調の確認など、幅広いシーンで活用いただけます。

グースネックケーブルを採用しているので、ケーブルの形状を自由に固定できます。

曲がった配管や高い場所の点検に便利です。

リール式の本体に巻き取り、ケーブルの長さ調整や収納が可能です。

先端部分に調光可能なLEDライトを搭載し、肉眼では見えづらい暗い部分も明るく照らして写すことが可能です。 調光用の無段階ダイアル搭載で、見やすい明るさに調整することができます。

カメラ部分はIP67相当の防水/防塵規格に対応。

配管内部の確認や、工事現場など過酷な環境での使用にも適しています。

付属のホストケーブルを併用することにより、パソコンだけでなく、ホスト機能に対応したスマートフォンやタブレットにも接続できます。 ホストケーブルはUSB Type-Cのポートに対応。

※パソコン/スマートフォン/タブレットがホスト機能に対応している必要があります。

金属物をキャッチ可能なマグネットアタッチメントを付属。

小回りの利く先端部分にアタッチメントを取り付けることにより、カメラで対象物の場所を確認しながらご使用いただけます。

UVC(USB Video Class)対応。USBでつないですぐに使用できます。 わずらわしい個別ドライバのインストールや各種設定などがなく簡単に使えます。

代替品



品番 EA750FC-1

コメント ケーブル長:2m、重量:59g

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.