

品番：EA750FD-2

品名：φ6.2mmx 2m ハンディスコプ (360°先端可動式)



販売価格	138,000円(税抜)／151,800円(税込)		
カタログ価格	138,000円(税抜)／151,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/08 22:07現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	レックス工業 (REX)	型番	44C012
カメラヘッド径	φ6.2mm	ケーブル長	2m
モニターサイズ	4.3インチ	microSDカード対応	32GBまで
側視	×	解像度	640×480 1280×720 1920×1080
光源	高輝度白色LED6灯(調光機能付)	電源	リチウムイオン電池(内蔵)
サイズ	315×123×147mm	重量	450g
記録媒体	microSDカード32GBまで対応(付属)	保存ファイル形式	静止画:JPEG、動画:AVI
防水・防塵性能	IP67(カメラヘッド)	付属品	メモリーカード(32GB)、充電ケーブル、キャリングケース
充電時間	約3時間	視野角	90°
機能	写真撮影、ビデオ録画再生、画像回転、カメラ温度	ステアリング半径	約32mm
ステアリング角度	上下左右:約180°	ステアリング寿命	≧ 10000回
カメラケーブル材質	金属製	センサー	1/9" CMOS、1280×720;20FPS
被写界深度	20~100mm	調節可能LEDライト	20~100mm

AWB/AGC	対応	動作環境	本体:－10～50℃/90%以下 カメラヘッド:－10～70℃
ケースサイズ	325×275×80(H)mm		
360° 4方向先端回転式			
自動車検査、機械メンテナンス、パイプ検査、家電製品検査、壁構造検査などに			
カメラヘッド首振り機構で広い視野を確保			
4.3インチIPSモニター、100万画素(HD)で高画質			
人間工学に基づいたハンドル設計で片手で楽に操作ができます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.