

品番：EA750FS-10A

品名：φ9.0mmx 10m ハンディースコープ



販売価格	56,600円(税抜)／62,260円(税込)			
カタログ価格	56,600円(税抜)／62,260円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2024/04/27 21:29現在)			
商品入数	1	販売単位	ST	
カタログページ				



仕様

モニター	3.5インチTFTカラー液晶 (320×240ピクセル)	フレキシブルチューブ長	10m
カメラヘッド径	φ9mm	フォーカス	F1 cm - F6 cm
光源	LEDライト(10段階調整)	電源	専用リチウムイオン充電地(付属)
サイズ	全長:200mm モニター部:70×52mm	重量	1.6kg(ケーブル、バッテリー含む)
記録媒体	SDカード8GBまで対応(SD4GB付属)	ファイル形式	jpg/AVI
防水・防塵性能	IP68 水深2m 60分(カメラヘッド)	解像度	画像:640×480ピクセル ビデオ:720×480ピクセル
ズーム	1.5倍(10%ずつ増加)	連続使用時間	約4時間
充電時間	約4時間	動作温度	0～45℃
保管温度	－10～60℃	付属品	キャリングケース、クリップ、ガイド、 専用リチウムイオン充電地、 ACアダプター、USBケーブル、 ビデオケーブル、 4GB microSDカード

フレキシブルチューブ先端のカメラヘッドから直接モニターに映像を映します。

写真や映像はSDカードにデータ保存可能です。

防水仕様のカメラヘッドとケーブル
カメラユニットは交換可能です。
コントラストの良いLCディスプレイが光の放射下でも最適な画像を映します。
モニターの操作で180度画像を回転できます。
鏡面反射の画像を修正するためのミラー機能（鏡面反転）
言語設定に日本語はありません。

代替品

	品番	EA750FS-22
	コメント	9mm x5m

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.