

品番：EA750FS-22

品名：φ9.0mmx5.0m ハンディースコープ



販売価格	48,000円(税抜) / 52,800円(税込)		
カタログ価格	48,000円(税抜) / 52,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/03/20 12:31現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0201ページ		



1.5倍デジタルズーム機能(10%ずつ増加)

仕様

カメラヘッド径	φ9mm	ケーブル長	5m
モニターサイズ	3.5インチ	microSDカード対応	8GBまで
側視	○	解像度	720×480
光源	LEDライト(10段階調整)	電源	単3電池×4本(付属)
サイズ	全長:200mm モニター部:60×75mm	カメラ焦点	1~6cm
重量	1.2kg(電池含)	防塵・防水性能	IP67(カメラヘッド部分)
精度	±0.1%	耐熱温度範囲	作動時外気温:0~45℃ 保管時外気温:-10~60℃
付属品	ビデオケーブル、USBケーブル		

静止画・動画撮影保存

フレキシブルチューブ先端のカメラヘッドから直接モニターに映像を映します。

コントラストの良いLCディスプレイが光の放射下でも最適な画像を映します

モニター操作で画像を180°回転できます。

1.5倍デジタルズーム機能(10%ずつ増加)

付属のケーブルでテレビ画面に画像を表示できます。

LED内臓カメラで暗所でも抜群の見やすさ。

言語設定に日本語はありません。

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.