

品番：EA750FS-30

品名：φ6mmx1m ハンディースコープ(3D先端可動式)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 241,600円(税抜) / 265,760円(税込) | | |
| カタログ価格 | 241,600円(税抜) / 265,760円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/27 07:45現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST |
| カタログページ | | | |



先端カメラ部が水平360°・垂直210°と片手操作で広域3D可動する為、奥所・狭所をスムーズに検査できます

仕様

| | | | |
|--------------|-----------------------------|----------|---|
| 解像度 | カメラ:960×720 モニター:720×480 | 保存ファイル形式 | 静止画:JPEG・BMP、動画:MP4 |
| microSDカード対応 | 8GBまで | 電源 | 3.7Vリチウムイオンバッテリー |
| 光源 | 高輝度LED6灯(7段階切替) | モニターサイズ | 3.5インチ |
| サイズ | 115×115×190(H)mm | カメラヘッド径 | φ6mm |
| ケーブル長 | 1m | 重量 | 485g(充電池含) |
| 防塵・防水性能 | IP68(カメラヘッド) | 付属品 | ビデオケーブル、USBケーブル、ACアダプター、グリップ付マグネットホルダー、収納ケース、microSDカード(8GB)、カードリーダー、スクロイドライバー、リチウムイオン充電池(内蔵)、コンタクトカード、取扱説明書、保証書、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、純製品検査証 |

REC機能付:静止画像と動画で記録できます。

ホールド機能付:フレームを固定できます。

| |
|---|
| 画像回転機能:90°ずつ表示画像を回転できます。 |
| カメラヘッドはチタン製、ケーブルはフレキシブルタングステン製で耐久性に優れています。 |
| マグネットホルダーを装着すると金属面への固定ができます。 |
| 直感的に操作可能なジョイスティック式リモコン |
| HDMI端子対応。付属のケーブルでテレビ画面に画像を表示できます。 |
| メンテナンスに便利な着脱式カメラケーブル |
| 先端カメラ部が水平360°・垂直210°と片手操作で広域3D可動する為、奥所・狭所をスムーズに検査できます |
| 付属のケーブルでテレビ画面に画像を表示できます。 |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.