

品番：EA750FS-30

品名：φ6mmx1m ハンディースコープ(3D先端可動式)



販売価格	241,600円(税抜) / 265,760円(税込)		
カタログ価格	241,600円(税抜) / 265,760円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/29 07:47現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ			



先端カメラ部が水平360°・垂直210°と片手操作で広域3D可動する為、奥所・狭所をスムーズに検査できます

仕様

解像度	カメラ:960×720 モニター:720×480	保存ファイル形式	静止画:JPEG・BMP、動画:MP4
microSDカード対応	8GBまで	電源	3.7Vリチウムイオンバッテリー
光源	高輝度LED6灯(7段階切替)	モニターサイズ	3.5インチ
サイズ	115×115×190(H)mm	カメラヘッド径	φ6mm
ケーブル長	1m	重量	485g(充電電池含)
防塵・防水性能	IP68(カメラヘッド)	付属品	ビデオケーブル、USBケーブル、ACアダプター、グリップ付マグネットホルダー、収納ケース、microSDカード(8GB)、カードリーダー、スクロイドライバー、リチウムイオン充電電池(内蔵)、コンタクトカード、取扱説明書、保証書、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、純製品検査証

REC機能付:静止画像と動画で記録できます。

ホールド機能付:フレームを固定できます。

画像回転機能:90°ずつ表示画像を回転できます。

カメラヘッドはチタン製、ケーブルはフレキシブルタングステン製で耐久性に優れています。

マグネットホルダーを装着すると金属面への固定ができます。

直感的に操作可能なジョイスティック式リモコン

HDMI端子対応。付属のケーブルでテレビ画面に画像を表示できます。

メンテナンスに便利な着脱式カメラケーブル

先端カメラ部が水平360°・垂直210°と片手操作で広域3D可動する為、奥所・狭所をスムーズに検査できます

付属のケーブルでテレビ画面に画像を表示できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.