

品番：EA750FT

品名：φ5.5mm×1.0m ハンディースコープ° (ワイヤレスディスプレイ)



販売価格	67,900円(税抜) / 74,690円(税込)		
カタログ価格	67,900円(税抜) / 74,690円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/05/08 03:14現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ			



本体から取り外して使用できるワイヤレスディスプレイ

### 仕様

カメラ	CMOSイメージセンサー	撮影画素	720dpi×525dpi(NTSC)、 720dpi×625dpi(PAL)
液晶	3.5インチTFT	解像度	960dpi×240dpi
光源	LED球	チャンネル数	4
防塵・防水	チューブ、レンズ部:IP67	記録媒体	microSDカード32GBまで対応 (microSDカード2GBが付属しています。)
側視	×	電源	カメラ:単3電池×4本(付属)、 モニター:AC電源(内蔵バッテリー)
供給電圧	5VDC	充電時間	3時間
稼働時間	2時間	サイズ	カメラ:186(W)×41(D)×145(H)mm (チューブ除く)、 モニター:100(W)×25(D)×70(H) mm
チューブサイズ	5.5mm×1m	重量	カメラ:450g(チューブ含む)、 モニター:140g
付属品	USBケーブル×1個、 ACアダプター×1個、 ビデオケーブル×1個、	用途	シリンダー、バルブ、ディーゼルインジェクター、グロープラグボードの点検。 ボディパネルの裏側やダッシュボード下

	<p>ソフトウェアCD×1個、 microSDカード(2GB)×1個、 マグネットホルダー×1個、 フレキシブルチューブ×1個、 ハードケース×1個、 バッテリーチャージャー×1個、 充電池×4個</p>	<p>の電子配線および持続の確認。 目視が難しい箇所の腐食、摩耗の観察。 フルードラインの漏れの点検。</p>
<p>本体から取り外して使用できるワイヤレスディスプレイ。</p>		
<p>ディスプレイ背後にマグネット仕様。</p>		
<p>両手で作業しながら、ディスプレイが確認できるマグネットホルダー付。</p>		
<p>5.5mmの最小クラスレンズカメラで今まで目視するのが難しかった箇所も点検可能です。</p>		
<p>チューブ先端に明るさを手動調整できる防水のLEDライト付。</p>		
<p>高精細3.5インチTFT液晶モニター。</p>		
<p>画像、動画はSDカードに記録可能。</p>		
<p>※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。</p>		

代替品

	<p><b>品番</b> EA750FS-10B <b>コメント</b> メーカ違い仕様ご確認下さい。</p>
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.