

品番：EA750FV-14B

品名：φ3.9mmx3.0m ハンディースコープ



販売価格	84,100円(税抜)／92,510円(税込)			
カタログ価格	84,100円(税抜)／92,510円(税込)			
在庫数	最新在庫: 2 (2025/05/13 02:23現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	0352ページ			



カタログ訂正 24/12/05 SDカードは非対応です(メモリ内蔵) No.55/56 1018

仕様

メーカー	サンコー(THANKO)	型番	LC393FTU
カメラヘッド径	φ3.9mm	ケーブル長	3m(形状記憶型)
モニターサイズ	4.3インチ	SDカード対応	×
側視	×	解像度	1280×720 25fps
光源	高輝度白色LED6灯 調光機能付き	電源	単3電池×4本(別売)
サイズ	114×240×195mm	記録媒体	内蔵32GB
付属品	本体、カメラケーブル、USBケーブル(95cm)、専用ハードケース	重量	395g(ケーブル部含まず)
内蔵メモリ	32GB	保存ファイル形式	静止画:JPEG、動画:AVI
動作温度/湿度	-10℃～60℃/15～85%RH	表示部	4.3インチカラー液晶ディスプレイ
連続駆動時間	約3時間	焦点距離	5～60mm

カメラケーブル部防水仕様(IP67)

液晶付内視鏡 3.9mm径
再生もモニター上でできるのでパソコンを使わなくても確認することができます。
カメラのケーブルは、形状記憶型のフレキシブルチューブです。お好みの形に調節が可能です。隙間や配管にフィットし、細部の確認もスムーズに行うことができます。
先端のカメラ部には6灯のLEDライトを搭載して、明るさ調整、オフの切替が可能です。
現場でリアルタイムに観覧する以外に、後から録画映像をチェックすることもでき便利に活用できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.