

品番：EA750FV-21B

品名：φ5.5mmx1.0m ハンディースコープ



販売価格	62,500円(税抜) / 68,750円(税込)		
カタログ価格	62,500円(税抜) / 68,750円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/05/03 10:19現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	サンコー (THANKO)	型番	LC551FTU
カメラヘッド径	φ5.5mm	光源	高輝度白色LED6灯 調光機能付き
モニター	3.5インチカラー液晶ディスプレイ	SDカード対応	SDカード32GBまで
側視	○	解像度	VGA (640×480)
サイズ	230×200×100mm	電源	単3電池×4本 (別売)
重量	400g(ケーブル部除く)	焦点距離	20mm~(パンフォーカス)
記録媒体	SDカード32GBまで(別売)	保存ファイル形式	静止画:JPEG、動画:AVI
動作温度	10℃~50℃	付属品	側視ミラー、マグネット、フック、固定リング2個、AVケーブル(95cm)、USBケーブル(100cm)、電源ケーブル(170cm)、専用ハードケース
連続駆動時間	約5時間		

先端径が5.5φのインターロック式チューブを採用。先端に白色LEDライトが6個搭載されており、本体にある調整スライダで6段階に明るさ調整、オフの切替が可能です。

側視ミラー、フック、磁石の3種類のアタッチメント付き。様々な用途にご利用いただけます。

形状記憶型フレキシブルチューブでお好みの形に調節が可能です。隙間や配管にフィットし、細部の確認もスムーズに行うことができます。

3.5インチのカラーディスプレイを搭載。画面を見ながら動画と音声、静止画の撮影ができ、SDカード(別売)へ保存することができます。

SDカードへの動画、静止画の保存が可能のため、現場でリアルタイムに観覧する以外に、後から録画映像をチェックすることもでき便利に活用できます。

テレビにコンポジット(黄色端子)で出力することで、大画面で大勢の人と一緒に観覧することもできます。※テレビに出力している場合は、本体液晶モニターに映像は表示されません。

ケーブル長	1m(形状記憶型)	防塵・防水性能	IP67(カメラケーブル部)
-------	-----------	---------	----------------

代替品

	品番 EA750FV-21C コメント 変更点:記録方法が内蔵メモリへ
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.