

品番：EA750FV-50

品名：φ 23mm×3.6m ハンディースコープ（ロングポール付）



販売価格	138,000円(税抜) / 151,800円(税込)		
カタログ価格	138,000円(税抜) / 151,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/04/30 11:06現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	サンコー(THANKO)	型番	TELESC4G
解像度	720×576	光源	高輝度白色LED12灯 (7段階調光機能付)
電源	リチウムイオン充電電池(内蔵)	カメラヘッド径	φ23mm
ケーブル長	500mm(形状記憶型)	モニターサイズ	4.3インチ
側視	×	サイズ	操作部:70×80×245(H)mm 伸縮ポール:1050~2850mm
重量	1.4kg	記録媒体	SDカード32GBまで対応 (SDカード8GB付属)
保存ファイル形式	静止画:JPEG、動画:AVI	防塵・防水性能	IP68 (フレキシブルチューブ部)

全長約3.6mのカメラ+モニター+ポールの一体型検査カメラで高所や深い箇所の点検が可能です。

伸縮ポールは軽くて丈夫なカーボンファイバー素材

カメラは表面が傷つきにくいサファイヤガラスを採用。

付属のマイクで音声を動画に入れることができます。

モニター上で再生できるので、録画した画像をすぐに確認できます。

付属品	リチウムイオン充電電池、充電器、充電器		
-----	---------------------	--	--

用ケーブル、充電アダプター、SDカード
(8GB)、SDカードリーダー、カメラ用ア
タッチメント2種、逆光カバー、マイク、専
用ハードケース

代替品



品番 EA750FV-14B
コメント 使用をご確認下さい

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.