

品番：EA750FV-61

品名：φ8.0mmx 1m ハンディースコープ°(先端可動式)



販売価格	53,100円(税抜) / 58,410円(税込)		
カタログ価格	53,100円(税抜) / 58,410円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/31 22:34現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



### 仕様

メーカー	サンコー(THANKO)	型番	SKDYSNS1M
カメラヘッド径	φ8mm	ケーブル長	1m
モニターサイズ	5インチ	側視	○
解像度	静止画:1920×1080、1280×720、640×480 動画:1280×720、640×480 20fps	光源	メインカメラ:LED8灯(3段階調光) サブカメラ:LED1灯(3段階調光)
電源	リチウムイオン充電電池(内蔵)	充電時間	約2.5時間
連続稼働時間	約3時間	サイズ	140(W)×65(D)×270(H)mm
重量	500g	記録媒体	microSDカード64GBまで
保存形式	動画:AVI、静止画:JPG	防水・防塵性能	IP67(カメラケーブル部のみ)
動作温度	0~45℃	焦点距離	メインカメラ:20~100mm、サブカメラ:20~50mm
デジタルズーム	1.3倍/1.5倍	付属品	USBケーブル

手元の操作で約210度湾曲するメインカメラと、側面を見ることができるサイドカメラと2つのカメラを搭載した工業用内視鏡です。

メインとサブカメラの切り替えと湾曲により、観察したい場所を自由自在に見ることができます。

バッテリー内蔵ハンディタイプなので、様々な現場に対応します。

撮影したデータは本体で再生したり、パソコンに接続して保存することも可能です。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.