

品番：EA750FV-71

品名：φ9.2mmx 1m ハンディースコープ°(360度回転式)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 45,300円(税抜) / 49,830円(税込) | | |
| カタログ価格 | 45,300円(税抜) / 49,830円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 6 (2026/06/24 09:00現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0346ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------|--|------------|-----------------------------------|
| メーカー | サンコー(THANKO) | 型番 | SMWYSNS1M |
| カメラヘッド径 | φ9.2mm | ケーブル長 | 1m |
| サイズ | 140(W)×65(D)×270(H)mm | 電源 | リチウムイオン充電電池 (内蔵) 3.7V 2,000mAh |
| バッテリー充電 | USB(5V 1.0A以上) | 充電時間 | 約2.5時間 |
| 連続稼働時間 | 約3時間 | 焦点距離 | メインカメラ:20~100mm サブカメラ:20~80mm |
| 光源 | メインカメラ:LED8灯(3段階調光) サブカメラ:LED1灯(3段階調光) | 視野角 | 78度 |
| ディスプレイ | 5インチカラーディスプレイ | テーブル回転角 | 360度 |
| 解像度 | 静止画:1920×1080、1280×720、 640×480 動画:1280×720、640×480 20fps | 保存形式 | 動画:AVI 静止画:JPG |
| 記録媒体 | microSDカード64GBまで(別売) | デジタルズーム | 1.3倍/1.5倍 |
| 動作温度 | -10℃~40℃ | カメラ/ケーブル温度 | -10℃~60℃ |
| 防水・防塵性能 | IP67(カメラケーブル部のみ) | 重量 | 約310g |
| 付属品 | カメラケーブル、USBケーブル(約 | | |

900mm)、保護リング、アタッチメント2
種、収納ケース

手元の操作で360度回転するメインカメラと、側面を見ることができるサイドカメラ、
2つのカメラを搭載した9.2mm工業用内視鏡

メインとサブカメラの切り替えと湾曲により、観察したい場所を自由自在に見ることができます。

磁石アタッチメントとフックアタッチメントの2種類のアタッチメントが付属。
配管内の物を取り出すこともできます。

それぞれに3段階調光が可能なLEDライトを搭載。暗い場所でもはっきりと見ることができます。

静止画は最大2M(1920×1080)、動画は720P(1080×720)で撮影・保存することができます。

画面が見やすい5インチの大型ディスプレイを採用

バッテリー内蔵ハンディタイプで、様々な現場に対応します。

撮影したデータは本体で再生したり、パソコンに接続して保存することも可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.