品番: EA750FV-75

品名: φ9.2mmx 5m ハンディースコープ(360度回転式)



販売価格	57,500円 (税抜)/ 63,250円(税込)				
カタログ価 格	57,500円(税抜)/63,250円(税込)				
在庫数	最新在庫: 5 (2025/11/08 21:56現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ					

















仕様

メーカー	サンコー(THANKO)	型番	SMWYSNS5M
カメラヘッド径	φ9.2mm	ケーブル長	5m
モニターサイズ	5インチ	側視	0
解像度	静止画:1920×1080、1280×720、 640×480 動画:1280×720、640×480 20fps	光源	メインカメラ: LED8灯(3段階調光) サブカメラ: LED1灯(3段階調光)
電源	リチウムイオン充電池(内蔵)	充電時間	約2.5時間
連続稼働時間	約3時間	サイズ	140(W)×65(D)×270(H)mm
重量	310g	記録媒体	microSDカード64GBまで(別売)
保存形式	動画:AVI、静止画:JPG	防水·防塵性能	IP67(カメラケーブル部のみ)
動作温度	−10°C~40°C	カメラ温度	-10℃~80℃
焦点距離	メインカメラ: 20~100mm、サブカメ ラ: 20~80mm	デジタルズーム	1.3倍/1.5倍
付属品	カメラケーブル、USBケーブル、保護リ ング、アタッチメント2種		

手元の操作で360度回転するメインカメラと、側面を見ることができるサイドカメラと2つのカメラを搭載した工業用内視鏡です。

メインとサブカメラの切り替えと湾曲により、観察したい場所を自由自在に見ることができます。

側視カメラ付先端可動内視鏡にはメインカメラに8灯のLEDライト付です。

磁石アタッチメントとフックアタッチメントの2種類のアタッチメントが付属しているので、配管内の物を取り出すこともできます。

バッテリー内蔵ハンディタイプなので、様々な現場に対応します。

撮影したデータは本体で再生したり、パソコンに接続して保存することも可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.