

品番：EA750FV-75A

品名：φ8.0mmx 5m ハンディースコープ°(360度回転式)



販売価格	58,900円(税抜) / 64,790円(税込)		
カタログ価格	58,900円(税抜) / 64,790円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/24 07:33現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



360度回転するメインとサイドの2カメラを搭載した8mm工業用内視鏡

仕様

メーカー	サンコー(THANKO)	型番	SMCM26SBK5M
カメラヘッド径	φ8mm	カメラ長さ	99mm
ケーブル長	5m(形状記憶型)	サイズ	140(W)×65(D)×270(H)mm
重量	約310g	モニターサイズ	5インチ
解像度	静止画:1920×1080、1280×720、640×480 動画:1280×720、640×480 20fps	デジタルズーム	1.3倍/1.5倍
焦点距離	メインカメラ:20~100mm サブカメラ:20~80mm	光源	メインカメラ:LED8灯(3段階調光) サブカメラ:LED1灯(3段階調光)
視野角	78度	ケーブル回転角	360度
保存形式	動画:AVI 静止画:JPG	SDカード対応	microSDカード(64GBまで)
側視	○	電源	リチウムイオン充電電池 (内蔵) 3.7V 2,000mAh
バッテリー充電	USB(5V 1.0A以上)	充電時間	約2.5時間
連続稼働時間	約3時間	防水・防塵性能	IP67(カメラケーブル部のみ)

動作温度	本体:-10~40℃ ケーブル動作温度:-10~60℃	付属品	カメラケーブル、USBケーブル(約900mm)、保護リング、アタッチメント2種、収納ケース
手元の操作で360度回転するメインカメラと、側面を見ることができるサイドカメラと2つのカメラを搭載した工業用内視鏡。			
側視カメラ付先端可動内視鏡にはメインカメラに8灯のLEDライト付き			
静止画は最大2M(1920×1080)、動画は720P(1080×720)で撮影・保存することができます。			
画面が見やすい5インチの大型ディスプレイを採用			
バッテリー内蔵ハンディタイプで、様々な現場に対応。			
撮影したデータは本体で再生したり、パソコンに接続して保存することも可能です。			
それぞれに3段階調光が可能なLEDライトを搭載。暗い場所でもはっきりと見ることができます。			
磁石アタッチメントとフックアタッチメントの2種類のアタッチメントが付属。配管内の物を取り出すこともできます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.