

品番：EA750FV-81

品名：φ3.9mmx 1m ハンディースコープ(先端可動式)



販売価格	100,000円(税抜) / 110,000円(税込)		
カタログ価格	100,000円(税抜) / 110,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/07/06 12:31現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0346ページ		



仕様

メーカー	サンコー(THANKO)	型番	CAWA24S1M
カメラヘッド径	φ3.9mm	ケーブル長	1m
サイズ	135(W)×50(D)×335(H)mm	電源	リチウムポリマー充電電池(内蔵) 3.7V 5000mAh
充電時間	6~7時間	連続使用時間	3~3.5時間
焦点距離	20~50mm	ケーブル回転角	左右各180度
視野角	80度	光源	白色LED6灯(3段階明るさ調整)
モニターサイズ	5インチカラーディスプレイ	防水・防塵性能	IP67(カメラおよびケーブル部)
解像度	静止画:1280×720 動画:1280×720 25fps	保存形式	静止画:JPG 動画:MOV
microSDカード対応	32GBまで(Class10推奨)	使用温度範囲	本体:-10℃~40℃ カメラ/ケーブル:-10℃~60℃
重量	420g	付属品	microSDカード(8GB)、USBケーブル(約950mm)、USB-ACアダプター、クリーニングクロス

2方向に180度先端カメラが曲がる先端可動式3.9mm工業用内視鏡

先端カメラ部は手元のダイヤルを回すと、左右2方向に180度曲がります。
カメラ角度をロックすることが可能で、しっかりと観察したい場所を見ることができます。

先端径が3.9mmと細い管などにもお使い頂けます。

LEDライトを6灯搭載し、3段階で明るさを調整可能

ケーブル部およびカメラ部は、IP67防水機能搭載のため水気の多い場所でも使用可能です。

5インチのカラーモニターは、前後、左右で角度を変えることができます。

バッテリー内蔵でUSB充電式。約6～7時間の充電で、約3～3.5時間連続で使用できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.