品番: EA750FW-3

品名:  $\phi$ 8.0mmx 95cm ハンディースコープ



販売価格	<b>21,700円</b> (税抜)/23,870円(税込)				
カタログ価 格	21,700円(税抜)/23,870円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/19 00:12現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0352ページ				















## 仕様

メーカー	ボッシュ	型番	INS1
光源	LED球(4灯式)	電源	単3アルカリ電池×4本(付属)
機能	ズーム機能、画像回転機能、照度・カラー選択機能	サイズ	モニター:46.75×35.06mm 本体:90×40×160(H)mm
モニターサイズ	2.31インチ	カメラヘッド径	φ8mm
ケーブル長	0.95m	重量	390g(乾電池含)
連続作業時間	約4時間(ライト照度50%時)	microSDカード対応	○(4~32GBまで)
側視	0	付属品	先端ツールセット(フック、ミラー、マグ ネット、固定カバー×2個)、保護ケース
防水規格	IP67(カメラヘッド・カメラケーブル部)		

簡単操作の検査用力メラで今まで見えなかったところが簡単に確認できます。

カラー液晶モニター(解像度:320×240)

ズーム機能:モニターの表示を1.5倍、2.0倍に拡大表示が可能です。

照度・カラー選択機能:100%照射・50%照射・消灯の3パターンとカラー⇔白黒の切替が可能です。

画像回転機能:画面を180°回転させることが出来ます。

ケーブルの最小曲げ半径は30mmです。

ピントの合う範囲が広いので使い勝手が抜群です。

画像を保存してパソコン等で確認することができます。

ケーブルは本体に巻き付けてコンパクトに収納、持ち運びが可能です(固定式)

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.