


品番：EA750FY-11

品名：φ3.9mm×2.0m ハンディースコープ (防水/ワイレスモニター)



販売価格	52,000円(税抜) / 57,200円(税込)		
カタログ価格	52,000円(税抜) / 57,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/17 04:41現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	シンワ測定	型番	74185
カメラヘッド径	φ3.9mm	ケーブル径	φ3mm
ケーブル長	2m	モニターサイズ	3.5インチ
解像度	320×240ピクセル	光源	高輝度白色LED(無段階で光量調節可能)
電源	本体:単3電池×4本(別売) モニター:DC充電式	サイズ	200×105×215mm(モニター装着時、ケーブルを除く)
重量	本体:229g モニター:243g カメラケース:78g	記録媒体	MicroSDカード:32GBまで対応(別売)
撮影機能	静止画、動画	材質	本体、モニター:ABS樹脂、エラストマー樹脂 カメラケーブル:鉄、ガラス
ケーブル方式	インターロック型	防塵・防水性能	カメラヘッド・ケーブル:IP67 本体:防塵・防水なし
レンズ焦点距離	10~40mm	レンズ視野角	70°
ワイヤレス通信機能	通信電波周波数:2468MHz 帯域巾:18MHz 通信距離最大10m(見通し距離)	ズーム機能	等倍、1.5倍、2倍、2.5倍、3倍

映像出力方式	NTSC方式	使用環境温度範囲	0～40℃
仕様環境湿度範囲	15～85% (結露のないこと)	付属品	AVケーブル、USBケーブル、ACアダプター
ワイヤレスで映像をモニターに送り、手元で見ることができます。			
MicroSDカード(別売)に動画・静止画を保存し、パソコンなどに移すことができます。			
等倍、1.5倍、2倍、2.5倍、3倍の5段階で拡大できるズーム機能付です。			
カメラヘッドがφ3.9mmなので狭い場所も確認できます。			
ケーブルは自在に曲げることができます。			
手元のスイッチで照度を無段階に調整できる高輝度LEDライトを搭載しています。			
※日本国内の電波法(技術基準適合規格)に基づいた製品です。日本国外での使用はできません。			

代替品

	<p>品番 EA750FY-2</p> <p>コメント 画像がより鮮明になりました。</p>
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.