

品番 : EA750FY-2

品名 :  $\phi 5.2\text{mm} \times 1.0\text{m}$  ハンディースコープ



販売価格	16,600円(税抜)／18,260円(税込)		
カタログ価格	16,600円(税抜)／18,260円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/02/21 08:53現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0346ページ		



## 仕様

メーカー	シンワ測定	型番	74177
カメラヘッド径	$\phi 5.2\text{mm}$	ケーブル径	$\phi 5\text{mm}$
ケーブル長	1m	モニターサイズ	4.3インチ
microSDカード対応	32GBまで	側視	○(側視ミラー装着時)
解像度	カメラ解像度:1,280×720ピクセル 液晶解像度:480×272ピクセル	光源	高輝度白色LED(8段階で光量調節が可能)
電源	本体:単3電池×4本(付属)	連続使用時間	約4時間
サイズ	88(W)×32(D)×154(H)mm	重量	375g(電池含)
材質	本体:ABS樹脂 カメラケーブル:銅・アルミニウム・ガラス	インターフェース	microUSB Type-B出力(録画済み動画、静止画再生)
撮影機能	動画/静止画	記録媒体	MicroSDカード:32GBまで対応(別売)
保存ファイル形式	静止画:JPEG、動画:MP4	防塵・防水性能	カメラヘッド・ケーブル:IP67 本体:防塵・防水なし
レンズ視野角	40°	ケーブル方式	本体収納インターロック型
レンズ焦点距離	30~80mm	ズーム機能	等倍/1.5倍/2倍

映像出力方式	NTSC方式	使用環境温度範囲	-10~50°C
仕様環境湿度範囲	15~85%(結露のないこと)	付属品	<ul style="list-style-type: none"> <li>・収納ケース</li> <li>・USBケーブル</li> <li>・microSDカード16GB</li> <li>・先端ツール(フック、マグネット、側視ミラー)</li> </ul>
用途	<ul style="list-style-type: none"> <li>・見えにくい、狭い箇所の点検、確認に。</li> <li>・動画や静止画の撮影、保存に。</li> </ul>		
MicroSDカードに動画・静止画を保存し、パソコンなどに移すことができます。			
等倍、1.5倍、2倍の3段階で拡大できるズーム機能付です。			
カメラヘッドがφ5.2mmなので狭い場所も確認できます。			
ケーブルは自在に曲げることができます。			
手元のスイッチで照度を無8段階に調整できる高輝度LEDライトを搭載しています。			
高解像度のカメラで撮影し、大型カラー液晶で確認できます。			
ケーブルを巻き付けて保管することができる、コンパクトに収納できます。			
USB Type-Bケーブルでパソコンに取り込めます。			
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.