

品番 : EA750FZ-1

品名 : $\phi 4.5\text{mm} \times 1\text{m}$ ハンディスコープ (先端可動/スマホ対応)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 139,200円(税抜) / 153,120円(税込) | | |
| カタログ価格 | 139,200円(税抜) / 153,120円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/02/21 10:21現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0346ページ | | |



「180°可動式小型ヘッド×Wi-Fi対応」手持ちのスマホやタブレットで狭い場所でもあらゆる方向を確認!

仕様

| | | | |
|--------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------------|
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 76005 |
| 光源 | フロント5LED | サイズ(W×D×H)mm | 35×50×207.5 |
| 重量(g) | 248 | 電源 | DC in 5V 1A, USBタイプC |
| カメラヘッド径 | $\phi 4.5\text{mm}$ | フォーマット(モバイル端末ストレージ上) | 静止画JPG・動画MP4・(解像度1024×768) |
| 防水規格 | IP67 | プローブ長 | 1m |
| 付属品 | 清掃キット、収納ケース、説明書 | 充電時間 | 約2時間 |
| 使用温度 | 0°C~40°C (充電時&WIFI機能) | 使用時間 | 約4時間 |
| バッテリー | 2600mAh(Li-ion) | 視野角 | 90° |
| 作業温度 | -10°C~60°C | 保管温度 | -10°C~60°C |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n, 2.4Ghz, 1~13ch | 伝送距離 | 0~10m (通常空間) |
| ネック角度 | 右180° | プローブヘッド材質 | ステンレス |
| プローブ素材 | ステンレス(外側編組) | | |
| 対象物の分解不要で検査時間を大幅削減 | | | |

小径ヘッドで狭い場所へらくらくアクセス!

ケーブルは、水・機械油・ガソリン・ブレーキフルード・軽油・トランスミッションオイルに対応

画像・動画の確認には専用アプリ「Videoscope i」のダウンロードが必要となります(Android5.0/iOS10.0以降対応)

Wi-Fiでスマートフォンやタブレットとワイヤレス接続!画像や動画をすぐに確認、端末に保存できます

コントロールホイールでヘッド部分をスムーズに操作できます

約250gの軽量設計で、片手での操作も可能

多方向が見えるフレキシブルヘッドを搭載

「180°可動式小型ヘッド×Wi-Fi対応」手持ちのスマホやタブレットで狭い場所でもあらゆる方向を確認!

180°可動式小型ヘッドで狭い場所でもあらゆる方向を確認

スマートフォンやタブレットの画面から、明るさ調整・静止画/動画切り替えの操作も可能です

製造組立、機器メンテナンス、航空、鉄道、自動車、建物メンテナンス等に

EA750FZ-2Aを装着することでプローブをストレートに保持し、通気口やダクト内をより効率的に検査できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.