品番: EA750FZ-1

品名: φ 4.5mmx1m ハンディスコープ(先端可動/スマホ対応)



販売価格	139,200円(税抜)/ 153,120円(税込)				
カタログ価 格	139,200円(税抜)/153,120円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/08 23:40現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0352ページ				



















「180°可動式小型ヘッド×Wi-Fi対応」手持ちのスマホやタブレットで狭い場所でもあらゆる方向を確認!

仕様

メーカー	SIGNET(シグネット)	型番	76005		
光源	フロント5LED	サイズ(W×D×H)mm	35×50×207.5		
重量(g)	248	電源	DC in 5V 1A, USBタイプC		
カメラヘッド径	φ 4.5mm	フォーマット(モバイル端 末ストレージ上)	静止画JPG·動画MP4·(解像度 1024×768)		
防水規格	IP67	プローブ長	1m		
付属品	清掃キット、収納ケース、説明書	充電時間	約2時間		
使用温度	0℃~40℃(充電時&WIFI機能)	使用時間	約4時間		
バッテリー	2600mAh(Li-ion)	視野角	90°		
作業温度	-10℃~60℃	保管温度	-10℃~60℃		
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n, 2.4Ghz, 1∼13ch	伝送距離	0~10m (通常空間)		
ネック角度	右180°	プローブヘッド材質	ステンレス		
プローブ素材	ステンレス(外側編組)				
対象物の分解不要で検査時間を大幅削減					

小径ヘッドで狭い場所へもらくらくアクセス!
ケーブルは、水・機械油・ガソリン・ブレーキフルード・軽油・トランスミッションオイルに対応
画像・動画の確認には専用アプリ「Videoscope i」のダウンロードが必要となります(Android5.0/iOS10.0以降対応)
Wi-Fiでスマートフォンやタブレットとワイヤレス接続!画像や動画をすぐに確認、端末に保存できます
コントロールホイールでヘッド部分をスムーズに操作できます
約250gの軽量設計で、片手での操作も可能
多方向が見えるフレキシブルヘッドを搭載
「180°可動式小型ヘッド×Wi-Fi対応」手持ちのスマホやタブレットで狭い場所でもあらゆる方向を確認!
180°可動式小型ヘッドで狭い場所でもあらゆる方向を確認
スマートフォンやタブレットの画面から、明るさ調整・静止画/動画切り替えの操作も可能です
製造組立、機器メンテナンス、航空、鉄道、自動車、建物メンテナンス等に

株式会社エスコ

EA750FZ-2Aを装着することでプローブをストレートに保持し、通気口やダクト内をより効率的に検査できます。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.