

品番：EA755CB-1

品名：x10-50/x200 マイクロスコープ(ベース付)



仕様

機械部品、金属、繊維、紙、樹脂、生物組織、クラック、表面劣化、腐食の検査に最適			
センサー	1/4インチCMOSセンサー	解像度	640×480pixel (VGA)、約30万画素
倍率	約10～50倍(ズーム)、約200倍(固定)		
内蔵ライトLED8個			
フレームレート	30フレーム/秒	露出	自動露出
電源	USBポートより供給	サイズ	本体：φ33×104mm、ベース：220×150×290(H)mm
重量	本体：95g、ベース：1.1kg		
簡易測定機能付			
主な機能	静止画(jpg、bmp)撮影・保存、動画(AVI)撮影・保存、簡易測定(ライン、連続ライン、半径円、直径円、角度)		
画像・動画の保存ができ、レポート、資料作りに最適			
付属のベースによりピント合わせが容易になりました。			

対応OS	Windows 2000(SP4)、XP (SP2)、Vista、7	
------	------------------------------------	--

代替品

	品番	EA755CA-2A
	コメント	マイクロスコープのみ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.