

品番：EA755CB-11

品名：x20～x230 マイクロスコフ° (Wifi対応/偏光付)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 36,200円(税抜) / 39,820円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 36,200円(税抜) / 39,820円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 5 (2026/06/24 09:24現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0683ページ                      |      |   |



### 仕様

|          |                                     |      |  |
|----------|-------------------------------------|------|--|
| メーカー     | サンコー (THANKO)                       | 型番   | DINOAF3113T  |
| シリーズ     | Dino-Lite Premier                   | サイズ  | φ32×115mm<br>Wifiストリーマー(別売:EA755CB-52)装着時: φ32×140mm   |
| 対応OS     | Windows7/8/10/11<br>Mac OSX 10.5 以降 | 電源   | USBバスパワー   |
| インターフェース | USB2.0                              | 解像度  | VGA (640×480)<br>約30万画素  |
| フレームレート  | 30fps                               | センサー | 0.3Mpixels<br>1/4インチ CMOS  |
| 露出・補正    | 自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正     | 倍率   | 約20～230倍<br>※対象物と密着した状態では約55倍と約200倍の2か所でピントが合います。それ以外の倍率での使用は手ブレを起こすので、スタンドなど保持用具の使用をお勧めします。 |
| 適応確認済規格  | CE, FCC, ROHS                       | 光源   | LED8個  |
| 重量       | 約105g                               | 付属品  | キャリブレーションシートCS21ピッチ (0.1mm)、ケーブルバンド  |

WiFiモジュール使用でワイヤレス接続可能。計測機能搭載のマイクロスコフ°

ケーブル部の取外し、別売のDino-Lite AFシリーズ用WiFi ストリーマー(EA755CB-52)を使用することにより、ワイヤレスでの接続が可能になります。

#### ワイヤレス接続により

- ・WIFIで携帯性にも優れ、客先訪問時でも本体とタブレットのみでOK。ノートパソコンやモニターを持っていく必要もなく持ち運びに便利。製品起動後すぐに使えるので、設定のもたつきもありません。
- ・最大10台(利用環境により異なる)まで同時接続可能。同じ画像を見ながら複数人でワークを検証する事も出来ます。
- ・ケーブルの長さが原因でマイクロスコープが使用できなかった環境でも使用する事ができ、今まで難しかった野外での使用も可能です。

低倍率から高倍率まで(20~230倍)、使い勝手の良い範囲で拡大率が変更できます。

#### ケーブルの断線を防ぐ接続部デザイン

接着剤の使用を極力少なくし、ボディ剛性をアップ。

ピントを調整している間の画像の動きを改良。高倍率でも精密な調整が容易に。

倍率ダイヤルの動きを改良。各倍率への移動がスムーズに。

#### 静電気防止

専用ソフトウェアを使用することで、画像解析やデータ管理が可能になります。  
(※専用ソフトウェアはメーカーサイトよりダウンロード可能です。)

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.