

品番：EA755CB-11

品名：x20～x230 マイクロスコフ° (Wifi対応/偏光付)



販売価格	36,200円(税抜) / 39,820円(税込)		
カタログ価格	36,200円(税抜) / 39,820円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/04/10 21:58現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0683ページ		



仕様

メーカー	サンコー (THANKO)	型番	DINOAF3113T
シリーズ	Dino-Lite Premier	サイズ	φ32×115mm Wifiストリーマー(別売:EA755CB-52)装着時: φ32×140mm
対応OS	Windows7/8/10/11 Mac OSX 10.5 以降	電源	USBバスパワー
インターフェース	USB2.0	解像度	VGA (640×480) 約30万画素
フレームレート	30fps	センサー	0.3Mpixels 1/4インチ CMOS
露出・補正	自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正	倍率	約20～230倍 ※対象物と密着した状態では約55倍と約200倍の2か所でピントが合います。それ以外の倍率での使用は手ブレを起こすので、スタンドなど保持用具の使用をお勧めします。
適応確認済規格	CE, FCC, ROHS	光源	LED8個
重量	約105g	付属品	キャリブレーションシートCS21ピッチ (0.1mm)、ケーブルバンド

WiFiモジュール使用でワイヤレス接続可能。計測機能搭載のマイクロスコフ°

ケーブル部の取外し、別売のDino-Lite AFシリーズ用WiFi ストリーマー(EA755CB-52)を使用することにより、ワイヤレスでの接続が可能になります。

ワイヤレス接続により

- ・WiFiで携帯性にも優れ、客先訪問時でも本体とタブレットのみでOK。ノートパソコンやモニターを持っていく必要もなく持ち運びに便利。製品起動後すぐに使えるので、設定のもたつきもありません。
- ・最大10台(利用環境により異なる)まで同時接続可能。同じ画像を見ながら複数人でワークを検証する事も出来ます。
- ・ケーブルの長さが原因でマイクロスコープが使用できなかった環境でも使用する事ができ、今まで難しかった野外での使用も可能です。

低倍率から高倍率まで(20~230倍)、使い勝手の良い範囲で拡大率が変更できます。

ケーブルの断線を防ぐ接続部デザイン

接着剤の使用を極力少なくし、ボディ剛性をアップ。

ピントを調整している間の画像の動きを改良。高倍率でも精密な調整が容易に。

倍率ダイヤルの動きを改良。各倍率への移動がスムーズに。

静電気防止

専用ソフトウェアを使用することで、画像解析やデータ管理が可能になります。
(※専用ソフトウェアはメーカーサイトよりダウンロード可能です。)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.