

品番：EA756B-96

品名：x 4.0/ φ 35mm ポケットルーペ(LEDライト付)



販売価格	9,400円(税抜)／10,340円(税込)			
カタログ価格	9,400円(税抜)／10,340円(税込)			
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/19 07:07現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	0697ページ			



仕様

メーカー	エッセンバツハ光学	型番	1520-94
倍率	4倍	レンズ径	35mm
光源	LED球	電源	CR2032×1個(付属)
サイズ	55×55×30mm	材質	PXM光学樹脂レンズ
重量	43g	目とレンズの適正距離	8cm
Dpt.	16	レンズ種類	アスフェリカル(非球面)
ストラップ長	約88cm		
かたつむり形のライト付き携帯用高倍率ルーペ			
ケースはほこりが入りにくい気密構造			
本体に「目とレンズの適正距離」を表示(※目とレンズの適正距離を参考にご使用ください)			
ケースが平らな面を対象物に向けて使用			
お子様のご使用にも最適です。			
ストラップは電池蓋を外して取り付けてください。			
※ストラップのカラーは、予告なく変更することがございます。			
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.