

品番 : EA756B-97

品名 : x 7.0 / ϕ 35mm ポケットルーペ(LEDライト付)



販売価格	9,600円(税抜) / 10,560円(税込)		
カタログ価格	9,600円(税抜) / 10,560円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/19 07:07現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0697ページ		



仕様

メーカー	エッセンバッハ光学	型番	1520-97
倍率	7倍	レンズ径	35mm
光源	LED球	電源	CR2032×1個(付属)
サイズ	55×55×30mm	材質	PXM光学樹脂レンズ
重量	45g	目とレンズの適正距離	5.5cm
Dpt.	28	レンズ種類	アスフェリカル(非球面)
ストラップ長	約88cm		

かたつむり形のライト付き携帯用高倍率ルーペ

ケースはほこりが入りにくい気密構造

本体に「目とレンズの適正距離」を表示(※目とレンズの適正距離を参考にご使用ください)

ケースが平らな面を対象物に向けて使用

お子様のご使用にも最適です。

ストラップは電池蓋を外して取り付けてください。

※ストラップのカラーは、予告なく変更することがございます。

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

代替品



品番 EA756FH-2A
コメント ガラスレンズ・LED球なし

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.