

品番 : EA756BB-12A

品名 : x10/12mm 精密リネンテスター



販売価格	2,950円(税抜) / 3,245円(税込)		
カタログ価格	2,950円(税抜) / 3,245円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/02/02 20:43現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0687ページ		



カタログ訂正

24/12/04 レンズ径の訂正。誤:14mm、正:12mm(9025 No.55,56)

仕様

メーカー	エッセンバッハ光学	型番	1271
倍率	10倍	レンズ径	12mm
サイズ	使用時:20×27×28(H)mm 収納時:20×27×8mm	材質	レンズ:PXM光学樹脂 本体:ABS樹脂
重量	4g	Dpt.	40
レンズ種類	プラノコンベックス(片面可視)		
スケール付(15mm、最小目盛1mm)			
繊維の織りあがりや印刷などの検査用ルーペ			
傷が付きにくく、明るく拡大			
折り畳むと小さくなり持ち運びに便利			
軽量タイプ			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

