

品番 : EA756BB-14A

品名 : x 5/28mm 精密リネンテスター



販売価格	3,700円(税抜) / 4,070円(税込)		
カタログ価格	3,700円(税抜) / 4,070円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/15 19:38現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0696ページ		



カタログ訂正

24/12/04 レンズ径の訂正。誤:26mm、正:28mm(9025 No.55,56)

仕様

メーカー	エッセンバッハ光学	型番	1270
倍率	5倍	レンズ径	28mm
サイズ	使用時:40×51×51(H)mm 収納時:41×51×16mm	材質	レンズ:PXM光学樹脂 本体:ABS樹脂
重量	20g	Dpt.	19
レンズ種類	プラノコンベックス(片面可視)		
スケール付(30mm、最小目盛1mm)			
繊維の織りあがりや印刷などの検査用ルーペ			
傷が付きにくく、明るく拡大			
折り畳むと小さくなり持ち運びに便利			
軽量タイプ			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

