

品番：EA756BR-4

品名：x2.8/75x100mm デスクトップルーペ(LEDライト付)

	販売価格	21,600円(税抜)／23,760円(税込)		
	カタログ価格	21,600円(税抜)／23,760円(税込)		
	在庫数	最新在庫：1（2025/06/16 04:35現在）		
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	0698ページ			



大きなレンズで広い範囲を一度に見られるライト付き置き型ルーペ

仕様

メーカー	エッセンバツハ光学	型番	1565-12
倍率	2.8倍	レンズサイズ	75×100
光源	LED球	電源	単3電池×3本(付属)
サイズ	100×100×105mm	材質	PXM光学樹脂レンズ
目とレンズの適正距離	20cm	Dpt.	7
重量	245g	レンズ種類	アスフェリカル(非球面)
大きなレンズで広い範囲を一度に見られるライト付き置き型ルーペ			
LEDライトで鮮明に拡大します。			
75×100mmの大型レンズだから広い面積を一度に拡大します。			
レンズの下で、書き込みやちょっとした細かい作業ができます(レンズ下=約8cm)			
傷が付きにくく、明るく拡大します。			
点灯開始30分後に自動消灯するオートシャutoff機能搭載			
スイッチはプッシュ式			
大きいレンズで作業スペースがたっぷり			

覗き込みやすい傾斜設計

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.