品番: EA756C-12A

品名: x12.5/35mm ルーペ(LEDラ仆付)



販売価格	<b>14,300円</b> (税抜)/ 15,730円(税込)				
カタログ価 格	14,300円(税抜)/15,730円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>3</b> (2025/12/18 19:21現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0695ページ				









## 仕様

メーカー	エッシェンバッハ光学	型番	1511-12
倍率	12.5倍	レンズ径	φ35mm
全長	148mm	光源	LED球
電源	単3電池×2本(付属)	屈折率(m-1)	50
レンズ	PXM光学樹脂製	コーティング	セラティックコーティング
材質	本体:ABS樹脂	目とレンズの適正距離	4cm
レンズ種類	非球面(アスフェリカル)	重量	84g
付属品	輝度調整キャップ(イエロー・オレンジ・ ブライト)、専用ケース		

LEDライトの光が対象物を均等に照射

歪みの少ない非球面レンズ

傷が付きにくく、明るく拡大します。

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

## 株式会社エスコ