

品番 : EA756C-22A

品名 : x 5.0/58mm ルーペ(LEDライト付)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 13,000円(税抜) / 14,300円(税込) | | |
| カタログ価格 | 13,000円(税抜) / 14,300円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2026/05/02 04:38現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0685ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------|--------------------------------|------------|--------------|
| メーカー | エッセンバッハ光学 | 型番 | 1511-5 |
| 倍率 | 5倍 | レンズ径 | φ58mm |
| 全長 | 165mm | 光源 | LED球 |
| 電源 | 単3電池×2本(付属) | 屈折率(m-1) | 20 |
| レンズ | PXM光学樹脂製 | コーティング | セラティックコーティング |
| 材質 | 本体:ABS樹脂 | 目とレンズの適正距離 | 14cm |
| レンズ種類 | 非球面(アスフェリカル) | 重量 | 112g |
| 付属品 | 輝度調整キャップ(イエロー・オレンジ・ブライツ)、専用ケース | | |

LEDライトの光が対象物を均等に照射

歪みの少ない非球面レンズ

傷が付きにくく、明るく拡大します。

注意: 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

