

品番 : EA756C-22A

品名 : x 5.0/58mm ルーペ(LEDライト付)



販売価格	13,000円(税抜) / 14,300円(税込)		
カタログ価格	13,000円(税抜) / 14,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/06/18 04:39現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0685ページ		



仕様

メーカー	エッセンバッハ光学	型番	1511-5
倍率	5倍	レンズ径	φ 58mm
全長	165mm	光源	LED球
電源	単3電池×2本(付属)	屈折率(m-1)	20
レンズ	PXM光学樹脂製	コーティング	セラティックコーティング
材質	本体:ABS樹脂	目とレンズの適正距離	14cm
レンズ種類	非球面(アスフェリカル)	重量	112g
付属品	輝度調整キャップ(イエロー・オレンジ・ブライツ)、専用ケース		

LEDライトの光が対象物を均等に照射

歪みの少ない非球面レンズ

傷が付きにくく、明るく拡大します。

注意: 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

