

品番 : EA756C-24

品名 : x10.0/φ35mm ルーペ(LEDライト付)



販売価格	12,800円(税抜) / 14,080円(税込)		
カタログ価格	12,800円(税抜) / 14,080円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/10 23:23現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0685ページ		



単3

仕様

メーカー	エッセンバッハ光学	型番	1511-10M
倍率	10倍	レンズ径	φ35mm
全長	148mm	光源	LED球
電源	単3電池×2本(付属)	屈折率(m-1)	38
レンズ材質	PXM光学樹脂レンズ	コーティング	セラティックコーティング
材質	本体:ABS樹脂	目とレンズの適正距離	4cm
レンズ種類	非球面(アスフェリカル)	重量	本体:86g モベース:44g
付属品	輝度調整キャップ(イエロー・オレンジ・ブライト)、専用ケース		

専用ケース、専用スタンド付

専用スタンドにセットすれば焦点が合い、置き型、スタンド式ルーペとしても使えます。

LEDライトの光が対象物を均等に照射

歪みの少ない非球面レンズ

傷が付きにくく、明るく拡大します。

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.