

品番 : EA756C-26

品名 : x 3.0/ φ 60mm ルーペ(LEDライト付)



販売価格	13,100円(税抜) / 14,410円(税込)		
カタログ価格	13,100円(税抜) / 14,410円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/18 04:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0686ページ		



単3

#### 仕様

メーカー	エッセンバツハ光学	型番	1511-2M
倍率	3倍	レンズ径	φ 60mm
全長	165mm	光源	LED球
電源	単3電池×2本(付属)	屈折率(m-1)	12
レンズ材質	PXM光学樹脂レンズ	コーティング	セラティックコーティング
材質	本体:ABS樹脂	目とレンズの適正距離	25cm
レンズ種類	非球面(アスフェリカル)	重量	本体:106g モベース:52g
付属品	輝度調整キャップ(イエロー・オレンジ・ブライ)、専用ケース		

専用ケース、専用スタンド付

専用スタンドにセットすれば焦点が合い、置き型、スタンド式ルーペとしても使えます。

LEDライトの光が対象物を均等に照射

歪みの少ない非球面レンズ

傷が付きにくく、明るく拡大します。

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.