

品番 : EA756C-28

品名 : x 5.0/  $\phi$  58mm ルーペ(LEDライト付)



販売価格	14,400円(税抜)／15,840円(税込)		
カタログ価格	14,400円(税抜)／15,840円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/02 20:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0686ページ		



单3

## 仕様

メーカー	エッセンバッハ光学	型番	1511-5M
倍率	5倍	レンズ径	$\phi$ 58mm
全長	165mm	光源	LED球
電源	単3電池×2本(付属)	屈折率(m-1)	20
レンズ材質	PXM光学樹脂レンズ	コーティング	セラティックコーティング
材質	本体:ABS樹脂	目とレンズの適正距離	14cm
レンズ種類	非球面(アスフェリカル)	重量	本体:112g モーベース:52g
付属品	輝度調整キャップ(イエロー・オレンジ・ブライト)、専用ケース		

専用ケース、専用スタンド付

専用スタンドにセットすれば焦点が合い、置き型、スタンド式ルーペとしても使えます。

LEDライトの光が対象物を均等に照射

歪みの少ない非球面レンズ

傷が付きにくく、明るく拡大します。

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.