

品番：EA756C-29

品名：x 6.0/ φ 58mm ルーペ(LEDライト付)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 15,300円(税抜) / 16,830円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 15,300円(税抜) / 16,830円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/06/18 06:30現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0686ページ                      |      |   |



単3

#### 仕様

|       |                                |            |                     |
|-------|--------------------------------|------------|---------------------|
| メーカー  | エッセンバッハ光学                      | 型番         | 1511-6M             |
| 倍率    | 6倍                             | レンズ径       | φ 58mm              |
| 全長    | 165mm                          | 光源         | LED球                |
| 電源    | 単3電池×2本(付属)                    | 屈折率(m-1)   | 24                  |
| レンズ材質 | PXM光学樹脂レンズ                     | コーティング     | セラティックコーティング        |
| 材質    | 本体:ABS樹脂                       | 目とレンズの適正距離 | 10cm                |
| レンズ種類 | 非球面(アスフェリカル)                   | 重量         | 本体:114g<br>モベース:52g |
| 付属品   | 輝度調整キャップ(イエロー・オレンジ・ブライト)、専用ケース |            |                     |

専用ケース、専用スタンド付

専用スタンドにセットすれば焦点が合い、置き型、スタンド式ルーペとしても使えます。

LEDライトの光が対象物を均等に照射

歪みの少ない非球面レンズ

傷が付きにくく、明るく拡大します。

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.