

品番：EA756C-30

品名：x3.5/75x50mm ルーペ(LEDライト付・角形)



販売価格	13,000円(税抜) / 14,300円(税込)		
カタログ価格	13,000円(税抜) / 14,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/05/02 03:25現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0685ページ		



仕様

メーカー	エッセンバツハ光学	型番	1511-3
倍率	3.5倍	レンズサイズ	75×50mm
全長	188mm	光源	LED球
電源	単3電池×2本(付属)	レンズ	PXM光学樹脂製
重量	130g	屈折率(m-1)	10
材質	本体:ABS樹脂	目とレンズの適正距離	25cm
レンズ種類	非球面(アスフェリカル)	付属品	輝度調整キャップ(イエロー・オレンジ・ブライ)、専用ケース

歪みの少ない非球面レンズ

LEDライトの光が対象物を均等に照射

傷が付きにくく、明るく拡大します。

※二次電池はご使用できません。

注意: 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

