品番: EA756C-36

品名: x3.5/75x50mm ルーペ(LEDラ仆付·角形)



販売価格	<b>16,100円</b> (税抜)/ 17,710円(税込)				
カタログ価 格	16,100円(税抜)/17,710円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/12/16 06:10現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0695ページ				















## 仕様

メーカー	エッシェンバッハ光学	型番	1511-3M
倍率	3.5倍	レンズサイズ	50×75mm
全長	188mm	光源	LED球
電源	単3電池×2本(付属)	レンズ	PXM光学樹脂製
重量	本体:130g モベース:52g	屈折率(m-1)	10
材質	本体:ABS樹脂	目とレンズの適正距離	25cm
レンズ種類	非球面(アスフェリカル)	付属品	輝度調整キャップ(イエロー・オレンジ・ ブライト)、専用ケース

専用ケース、専用スタンド付

専用スタンドにセットすれば焦点が合い、置き型、スタンド式ルーペとしても使えます。

歪みの少ない非球面レンズ

LEDライトの光が対象物を均等に照射

傷が付きにくく、明るく拡大します。

※二次電池はご使用できません。

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.