

品番：EA756C-51

品名：x7.0/58mm デスクトップルーペ(LEDライト付)



販売価格	22,400円(税抜) / 24,640円(税込)		
カタログ価格	22,400円(税抜) / 24,640円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/24 07:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0688ページ		



#### 仕様

メーカー	エッセンバッハ光学	型番	1586-28
倍率	7倍	レンズ径	58mm
ライトカラー	ホワイト	光源	LEDチップ
電源	単3電池×3本(付属)	サイズ	145×80×55mm
材質	PXM光学樹脂レンズ	目とレンズの適正距離	10cm
Dpt.	28	レンズ種類	アスフェリカル(非球面)
重量	170g	照度	4000ルクス
連続点灯	約40時間		

専用ケース付

マウスの形を応用して生まれたルーペ

握りやすい自然な形だから長時間使用しても疲れにくいユニバーサルデザイン

高輝度LEDライト付だから鮮明に拡大


点灯開始30分後に自動消灯するオートシャフトオフ機能搭載

ゆがみの少ない非球面レンズ採用

傷が付きにくく、明るく拡大

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

代替品

	<p>品番 EA756C-23 コメント 7倍</p>
---	---------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.