

品番 : EA756C-53

品名 : x5.0/58mm デスクトップルーペ(LEDライト付)



販売価格	25,100円(税抜)／27,610円(税込)		
カタログ価格	25,100円(税抜)／27,610円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/14 00:37現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0698ページ		



仕様

メーカー	エッセンバッハ光学	型番	1586-201
倍率	5倍	レンズ径	58mm
ライトカラー	オレンジ	光源	LEDチップ
電源	単3電池×3本(付属)	サイズ	145×80×55mm
材質	PXM光学樹脂レンズ	目とレンズの適正距離	14cm
Dpt.	20	レンズ種類	アスフェリカル(非球面)
重量	170g	照度	4000ルクス
連続点灯	約40時間		

専用ケース付

マウスの形を応用して生まれたルーペ

握りやすい自然な形だから長時間使用しても疲れにくいユニバーサルデザイン

高輝度LEDライト付だから鮮明に拡大

点灯開始30分後に自動消灯するオートシャフトオフ機能搭載

ゆがみの少ない非球面レンズ採用

傷が付きにくく、明るく拡大

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

代替品



品番 EA756C-28
コメント 5倍

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.